


材料：食塩（かさ比重1） 機種：TF-70-EC(L)(M)(S) 供給データ

インバータ制御（最大(60Hz) 中間(30Hz) 最小(6Hz)

500g、1100g投入。手動モード(速度固定)で運転。1分単位で5分間測定。



	6Hz(g/min)	30Hz(g/min)	60Hz(g/min)	減速機	フイター	カトリ	
<b>L</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	1/60	6枚	ホール	上段 供給/分 下段 供給/周波数/分
<b>M</b>	<b>8.6</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	1/90	12枚	ホール	
<b>S</b>	<b>4.1</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	1/180	20枚	ホール	
	g/min/Hz	2.500	2.667	2.667			
	g/min/Hz	1.433	1.500	1.550			
	g/min/Hz	0.683	0.700	0.700			

